

Silicon HT 300



Hochtemperaturbeständig | acetatvernetzend

WEICON HT 300 ist rot, hochtemperaturbeständig (+300 °C / +572 °F), lösemittelfrei, haftstark, acetatvernetzend, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 300%).

Das Produkt ist besonders geeignet für hitzebelastete Verklebungen und Abdichtungen und haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Der Kleb- und Dichtstoff kann in Industrieöfen, Rauchgasanlagen, Heizungsanlagen, Abgasführungen, Wärmeschranken und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

Charakteristik

Basis	1 K.-Polysiloxan (Acetat)	
Beschaffenheit	pastös	
Farbe	rot	
Härtungsart	feuchtigkeitshärtend	
Überlackierbar	Nein	
Standfestigkeit/Ablauf	ASTM D 2202	1.0 mm
Baustoffklasse	DIN 4102	B 2
Mindestlagerfähigkeit	Presspack / Green Tube	18 Mon.

Verarbeitung

Härtebedingung	+5 bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit	
Durchhärteschwindigkeit	in den ersten 24 Stunden	2 -3 mm
Dichte	1,18 g/cm³	
Max. Dichtfugenbreite	25 mm	
Spaltüberbrückung bis max.	5 mm	

Aushärtung

Hautbildungszeit	8 Min.
------------------	--------

Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit	ISO 37	2,5 N/mm²
Bruchdehnung (Zug)	ISO 37, S3A	300 %
Dehnungswert bei 100 %	ISO 37 S3A	0,9 N/mm²
Bewegungsaufnahme max.		15 %
Härte (Shore A)	DIN ISO 7619	30±5
Volumenänderung	DIN 52451	< -6 %

Thermische Kennwerte

Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +280 °C kurzzeit (ca. 2 h) bis +300 °C
-------------------------	---

Zulassungen / Richtlinien

ISSA-Code	75.634.20/21
IMPA-Code	815282/83
MIL-Spec	entspricht MIL-A-46106B Group III Typ 1

Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.

Verarbeitung

Verarbeitung Kartusche

Hand-Druckpistole für 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole, wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON Druckluft-Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme.

Verarbeitung Minischlauchbeutel

Den Tubenschlüssel mittig am Clip des Minischlauchbeutels einhaken. Sicherungslasche entfernen. Dann den Deckel weiter eindrehen – dadurch wird der Minischlauchbeutel aufgeschnitten. Verschluss öffnen und durch Drehen des Tubenschlüssels das Material ausbringen.

Fügen der Klebeteile

Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildungszeit).

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Silicon HT 300

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde bei Raumtemperatur lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Zubehör

10025241	V-Naht-Düse, 1 Stück
10020751	Druckpistole Spezial, 1 Stück
10000441	Druckpistole, 1 Stück
10101992	Clipdüse Green Tube, 1 Stück, transparent
10059792	Druckpistole Airflow 3, 1 Stück

Erhältliche Gebindegrößen

10005243	Silicon HT 300, 85 ml, rot
10104027	Silicon HT 300, 280 ml (Green Tube), rot
10104059	Silicon HT 300, 280 Set, rot
10104250	Silicon HT 300, 280 ml (Folienbeutel), rot
10104489	Silicon HT 300, 1 Set (10 x 280ml), rot

Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Chemische Beständigkeit nach der Aushärtung* (Auszug)

Acetaldehyde	-	Methanol	o
Aceton	o	Methylethylketon (MEK)	o
Ameisensäure >10 % (Methansäure)	o	Milchsäure 40 %	+
Ammoniak 10 %	+	Motorenöl min./synth.	o
Ammoniak, wasserfrei	-	Natriumcarbonat (Soda)	+
Anilin	-	Natronlauge 10 %	o
Benzine (92-100 Oktan)	-	Heizöl, Diesel	-
Essigsäure 10 %	+	Phosphorsäure 5 %	o
Essigsäureanhydrid	-	Salpetersäure <5 %	o
Ethanol	+	Salzsäure konzentriert	-
Ethylglykol	+	Salzsäure <10 %	o
Frostschutzmittel	+	Salzwasser / Meerwasser	+
Getriebeöl	-	Schwefelsäure 10 %	+
Glycerin / Glykol	+	Schwefelsäure konz.	-
Hexan	-	Silbernitrat	+
Hydrauliköl	o	Speiseöl / Pflanzenöl	+
Isopropanol	+	Toluol	-
Kaliumhydroxid 10 %	+	Wasser	+
Kaliumhydroxid 20 %	-	Weinsäure	+
Kaliumsalz trocken	+	Xylol (Xylen)	-
Kühlschmierstoff, wass.	+	Zitronensäure 10 %	+

+ = beständig 0 = zeitlich begrenzt (Vorversuche bzw. Beständigkeitsprüfungen werden empfohlen) - = unbeständig *Die Einlagerung erfolgte bei +20°C Chemikaliens temperatur.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr